

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

シャシーガイド、1U、奥行き可変式

State: 2025/12/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7063.883 - シャシーガイド、1U、奥行き可変式 サーバーエンクロージャー/ネットワークエンクロージャー用 インチサイズマウントフレーム2対およびL型マウンティングレールに対応

TE、19インチマウンティングフレーム、L型プロフィールレール用、引き出し可能。

Features

品番	DK 7063.883
製品説明	必要な長さに調整して前後のレール間に取り付けるシャシーガイドです。後側に引っ掛け式のブラケット、前側に固定ねじという設計なので、一人でも簡単に取り付けられます。取り付け機器はシャシーガイドに乗せてスライドさせ、取り付け面の固定穴に止めることができます。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
注記：	このシャシーガイドは特にスリムな形状デザインのため、ほとんどの取り付け機器（インチ仕様）に対応しています。規格に従った実装面への取り付けであれば、メーカーの種類を問わずご利用いただけます。シャシーガイドはわずかな場所しか取らないため、取り付け高さを最大限に確保することができます。
耐荷重(静荷重)	80 kg
耐荷領域	幅: 50 mm
長さ	590: 930 mm

Features

1パック	2 個
純質量	3.25
関税率番号	73269098
EAN	4028177517783
ECLASS 8.0	27189261