Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7098.100 ケーブルクランプ

State: 2025/12/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7098.100 - ケーブルクランプ Cレール、コンビレール

用

ケーブルをCレールに固定するために使用します。



Features

品番	DK 7098.100
仕様	ケーブル外径 42~56 mm 用
製品説明	ケーブルをCレールに固定するために使用します。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	プラスチック製ガイドパッドを含む
最小ケーブル径	42 mm
最大ケーブル径 mm	56 mm
1パック	25 個
純質量	3
総質量	3.112
PCF/VE (Cradle to Gate)	11.8 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 2

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73182900
EAN	4028177432673
E-Number Sweden	E1300413
ETIM 9	EC000454
ETIM 8	EC000127
ECLASS 8.0	23140202

© Rittal 2025

3