

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 OCP ORV3 ラック

State: 2026/04/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - OCP ORV3 ラック

オープン。効率的。スケーラブル。OCPによるITインフラストラクチャー、バスバーなしの、リターンORV3オープンコンピュータプロジェクト(OCP)は、オープンITインフラストラクチャーをより効率的、スケーラブル、かつ持続可能なものにするという目標のもと、業界をリードする企業を結びつけています。リターンは、OCP準拠のオープンラックバージョン3(ORV3)でこのビジョンをサポートしています。バスバーが組み込まれていない製品も用意されています。



Features

品番	IT 7100.110
仕様	オープンタイプの支持フレーム バスバーなし
製品説明	革新的なラックシステムは、個別の電源供給を可能にし、インフラストラクチャープランニングにおいて最大限の柔軟性を提供します。18 kW~80 kW まで、適切なバスバーを選択し、必要に応じてシステムを構成してください。

Features

メリット	<p>独自の拡張を可能にするモジュラーシステム</p> <p>ラックの電力密度に合わせて、バスバーを柔軟に選択可能</p> <p>システム全体を交換することなく後付け可能</p> <p>モジュール構造、AI アプリケーションおよび HPC アプリケーション用</p> <p>ラック内のホットプラグ対応コンポーネントは、メンテナンス作業を容易にします。</p> <p>適切な直接液体冷却ソリューションを追加可能</p> <p>キャスターモジュール、エアバッフルプレートおよびレベル調整脚付きのため、素早い実装作業が可能</p> <p>IT レールおよびパワーレール、19インチ アダプターおよびドアとサイドパネルは、アクセサリ製品ポートフォリオから入手いただけます</p>
材質	鋼板製
表面	電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	OCP ORV3 ラック ステー 2 本 (取り付け済み) 重量用キャスターは取り付け済み レベル調整脚、取り付け済み 連結部パッキン
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,286 mm 奥行: 1,068 mm
高さ単位(ユニット)	44 OU
耐荷重	14,000 N
基材	鋼板製
1パック	1 個
関税率番号	94032080

Features

ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	OCP ORV3 ラック、バスバーなし、44 OU、幅x高さx奥行 600x2286x1068 mm、RAL 9005
