

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.212

あらゆる使用に対応の、格子型ケーブルガイド

State: 2026/02/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.212 - あらゆる使用に対応の、格子型ケーブルガイド

ケーブル束をすっきりとまとめて処理できます。あらゆる使用に対応のオールラウンド固定型。連結コーム。

Features

品番	DK 7111.212
製品説明	ケーブルルートをエンクロージャー各所に取り付けると、ケーブル束をすっきりとまとめて処理できます。
用途	あらゆる使用に対応の、オールラウンド固定型。ハウジング内や分配面の水平・垂直ケーブルガイドに。
材質	サポート部分：鋼板 格子型ケーブルガイド、連結コーム：プラスチック (UL 94-V0準拠)
塗装色	RAL 9005
同梱品	格子型ケーブルガイド 連結コーム
Number connection combs	5
注記：	各シングルチャンバーのサイズ (高さx奥行) 約 34 x 100 mm
高さ単位(ユニット)	1 U
1パック	10 個
純質量	0.74 kg
総質量	0.845 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	3.2 kg CO2 eq (Cat B)

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	DK Cable routing bars for universal use, 1 U, RAL 9005
