

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7111.224**

**格子型ケーブルガイド、19インチ固定**

State: 2026/06/01 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.224 - 格子型ケーブルガイド、19インチ固定

ケーブル束をすっきりとまとめて処理できます。19インチ固定。連結コーム。



## Features

品番	DK 7111.224
製品説明	ケーブルルートをエンクロージャー各所に取り付けると、ケーブル束をすっきりとまとめて処理できます。
用途	分配面の内側から水平方向に通したケーブル処理。ケーブルルートの取り付け穴と実装面の19インチシステム穴を合わせれば、いつでも後付け可能。お手持ちのねじでコンポーネントに固定してください。
材質	サポート部分：鋼板 格子型ケーブルガイド、連結コーム：プラスチック (UL 94-V0準拠)
塗装色	RAL 9005
同梱品	格子型ケーブルガイド 連結コーム
Number connection combs	2
注記：	各シングルチャンバーのサイズ (高さx奥行) 約 34 x 100 mm
高さ単位(ユニット)	4 U

# Features

1パック	4 個
純質量	0.6 kg
総質量	0.727 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	DK Cable routing bars, 482.6 mm (19") attachment, 4 U