Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7111.224

格子型ケーブルガイド、19インチ固

定

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7111.224 - 格子型ケーブルガイド、19インチ固定

ケーブル束をすっきりとまとめて処理できます。19インチ固定。連結コーム。







Features

品番	DK 7111.224
製品説明	ケーブルルートをエンクロージャー各所に取り付けると、ケーブル 束をすっきりとまとめて処理できます。
用途	分配面の内側から水平方向に通したケーブル処理。ケーブルルートの取り付け穴と実装面の19インチシステム穴を合わせれば、いつでも後付け可能。お手持ちのねじでコンポーネントに固定してください。
材質	サポート部分:鋼板 格子型ケーブルガイド、連結コーム:プラスチック (UL 94-V0準拠)
塗装色	RAL 9005
同梱品	格子型ケーブルガイド 連結コーム
Number connection combs	2
注記:	各シングルチャンバーのサイズ (高さx奥行) 約 34 x 100 mm
高さ単位(ユニット)	4 U

© Rittal 2025 2

Features

1パック	4 個
純質量	0.6
総質量	0.727
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177550377
E-Number Sweden	E7282519
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3