



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7113.000 アースレール、水平

State: 2026/02/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7113.000 - アースレール、水平 AX、VX、VX IT、TS、 TS IT 用

電位補正レール、電流負荷能力：約200 A。

Features

品番	DK 7113.000
同梱品	アース用レール、E-Cu 57、DIN EN 12 163、DIN EN 13 601に準 拠、15 x 5 mm ねじ(M5)付き接続ポイント 20箇所 アース線用ターミナル 25 mm ² 2箇所 絶縁ブラケット 2個 取り付け部品を含む
寸法：	幅: 15 mm 高さ: 5 mm 長さ: 450 mm
適用	エンクロージャータイプ: AX VX VX IT TS TS IT AX ウォール型キャビネット、3分割型 幅: > 600 mm 奥行: > 600 mm 幅/奥行き: 800 mm
1パック	1 個
純質量	0.402 kg
総質量	0.436 kg

Features

関税率番号	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
製品説明	DK アースレール (水平型)、長さ 450 mm、適用幅/奥行 600 mm から

Approvals

Explanations 製造者宣言書