

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7164.035

ユニットテーブル、フレーム固定式

State: 2026/06/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7164.035 - ユニットテーブル、フレーム固定式 エンクロージャー幅 600 mm、800 mm 用

482.6 mm (19インチ) マウント非装備のエンクロージャーへの取り付け用。

Features

| | |
|--------|---|
| 品番 | DK 7164.035 |
| 仕様 | 穴付き |
| 製品説明 | フレームへの固定に使用します。482.6 mm (19インチ) マウント非装備のエンクロージャーへの取り付け用。 |
| メリット | 位置決めピンや固定レールは、エンクロージャー奥行き方向に、25 mmピッチで取り付け可能。 ハンドル用の取り付け穴付き。 |
| 用途 | 482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの取り付けに使用します。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 塗装 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | スロット付きユニットテーブル 4 x 固定ボルト |
| 取り付け方法 | 固定式：ユニットテーブル、50 kg、固定ボルトをシステムセクションに取り付けます 固定式：ユニットテーブル、100 kg、固定レールをシステムセクションに取り付けます 取り付け位置を奥行き方向に変更可能：システムセクションに取り付けてあるスライドレール付きユニットテーブル |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 耐荷重 | 平面荷重 50 kg |
| 取り付けについてのご注意 | 内側実装面用には、さらに2本のシステムセクションが必要になります |
| 注記： | ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 100 mmになります。 |
| 寸法： | 幅: 471 mm 高さ: 29 mm 奥行: 400 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX VX IT TS IT 幅: 600 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 2.44 kg |
| 総質量 | 2.56 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 10.2 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 製品説明 | DK ユニットテーブル、フレーム固定式 TS 用、WHD: 471x29x400 mm,、50 kg、穴付き、幅: 600 mm、RAL 7035 |