

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7200.630 コンセントバー

State: 2026/06/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7200.630 - コンセントバー アルミニウムケース内

アルミ製のダクトに入ったコンセントバー。様々な機能要素を含み、多様な方法で固定できる、異なる長さのものを用意しています。



Features

品番

DK 7200.630

製品説明

アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットとともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました：ブラケットを4つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフレームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けることができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25 mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリは不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19インチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティングレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し込むことができるので、アングルプラグも使用できます。

Features

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材質 | アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色) コンセント部分：ポリカーボネート |
| 同梱品 | コンセントバー 取り付けブラケット 2個 取り付け部品を含む |
| 寸法： | 高さ: 44 mm 奥行: 44 mm |
| 接続ケーブル長さ | 2 m |
| 接続ケーブル (タイプ) | H05VV-F3G1.5 |
| 公差 (取り付け寸法) | 25 mm |
| 定格電圧 | 230 V AC, 50 Hz |
| 定格電圧 | 230 V AC, 50 Hz |
| 注記： | アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします 固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けブラケットの穴中心間距離です。 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 1.48 kg |
| 総質量 | 1.68 kg |
| 関税率番号 | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |