

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.120 コンセントバー

State: 2026/02/15 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7240.120 - コンセントバー アルミニウムケース内

アルミ製のダクトに入ったコンセントバー。様々な機能要素を含み、多様な方法で固定できる、異なる長さのものを用意しています。



## Features

---

品番 DK 7240.120

---

仕様 ロッカースイッチ付き

# Features

## 製品説明

アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットとともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました：ブラケットを4つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフレームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けることができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25 mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリーは不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19インチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティングレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し込むことができるので、アングルプラグも使用できます。

## 材質

アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)  
コンセント部分：ポリカーボネート

## 同梱品

コンセントバー  
取り付けブラケット 2個  
取り付け部品を含む  
プラグ無し接続ケーブル、2 m、H05VV-F3G1.5 を含む

## 仕様

ロックケースイッチ付き

## ソケット

3 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)

## 寸法：

高さ: 44 mm  
奥行: 44 mm  
長さ: 306.6 mm

## 接続ケーブル長さ

2 m

## 接続ケーブル (タイプ)

H05VV-F3G1.5

# Features

固定サイズ	276.5 mm
公差 (取り付け寸法)	25 mm
定格電圧	250 V AC, 50 Hz
定格電圧	250 V AC, 50 Hz
定格電流 (最大)	16 A
電源接続	スリーブ端子
取り付け方法	25 mmピッチ部品 エンクロージャーフレーム
注記：	アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします 固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けプラケットの穴中心間距離です。
規格：	DIN 49 440-1
コンセントポット	グレー
1パック	1 個
純質量	0.55
総質量	0.627
関税率番号	85366990
EAN	4028177221154
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

# Approvals

# Approvals

---

Approvals

VDE

Explanations

CE適合宣言書