


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7266.035

ユニットテーブル、フレーム固定式

State: 2025/10/31 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7266.035 - ユニットテーブル、フレーム固定式 for enclosure widths 600 mm, 800 mm

フレーム固定用、482.6 mm（19インチ）マウント非装備のエンクロージャーへの組み込み用。
エンクロージャーの幅：600 mmと800 mm、負荷能力：50 kg/ 100 kg。

Features

品番	DK 7266.035
仕様	穴なし
製品説明	フレームへの固定に使用します。482.6 mm (19インチ) マウント非装備のエンクロージャーへの取り付け用。
メリット	位置決めピンや固定レールは、エンクロージャー奥行き方向に、25 mmピッチで取り付け可能。 ハンドル用の取り付け穴付き。
用途	482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの取り付けに使用します。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	スロット付きユニットテーブル
取り付け方法	固定式：ユニットテーブル、50 kg、固定ボルトをシステムセクションに取り付けます 固定式：ユニットテーブル、100 kg、固定レールをシステムセクションに取り付けます 取り付け位置を奥行き方向に変更可能：システムセクションに取り付けてあるスライドレール付きユニットテーブル

Features

耐荷重	平面荷重 50 kg
取り付けについてのご注意	内側実装面用には、さらに 2 本のシステムセクションが必要になります
注記：	ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 100 mmになります。
寸法：	幅: 471 mm 高さ: 29 mm 奥行: 600 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT TS IT 幅: 600 mm
1パック	1 個
純質量	3.886
総質量	4.086
関税率番号	94039910
EAN	4028177165892
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261