

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7284.135

マウンティングレールセンター固定 部品

State: 2026/02/10 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7284.135 - マウンティングレールセンター固定部品 L 型マウンティングレール付き

負荷の分布が均一ではない場合の、取り付けたプロフィールレールのねじれを弱めます。482.6 mm (19インチ) プロフィールレールと奥行き方向に取り付けられたシステムシャシーに、直接固定します。

Features

品番	DK 7284.135
製品説明	センター固定部品は、取り付け用ブラケットに取り付けたマウンティングレールへの負荷が均等でなかった場合に、マウンティングレールが歪むのを防ぎます。482.6 mm(19インチ)プロファイル(マウンティング)レールおよび内側実装面の奥行き方向に固定したシステムセクションに直接取り付けます。
用途	既存のTS アプリケーションへの追加装備に。 幅800 mmのTSネットワークエンクロージャー用
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
適用	エンクロージャータイプ: TS 幅: 800 mm
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
取り付けについてのご注意	内側実装面用には、さらに TS システムセクション 17 x 73 mm が必要になります。
1パック	2 個

Features

純質量	0.6
総質量	0.621
関税率番号	83024900
EAN	4028177167230
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234