

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.560 CMC III センサー

State: 2026/03/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.560 - CMC III センサー

エンクロージャーまたはスペースの中の様々なパラメーターのモニタリング用。

Features

品番	DK 7320.560
仕様	スモークセンサー
製品説明	CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	設定は、CMC III プロセッシングユニット経由でできます。 CMC-TC センサーは、エンクロージャーの上部に取り付けます。 センサーは、エンクロージャー内の空気に煙粒子が含まれていないかを監視します。
材質	プラスチック フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー
塗装色	ハウジング：白

Features

同梱品	センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む 接続ケーブル、プラグ付き マウンティングブラケット 取り付け部品を含む
CANバスへの接続	CMC III CAN バスインターフェース経由で間接的に
インターフェース	RJ12
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
注記：	センサーは、CMC III CANバスセンサー経由でCMC IIIに接続します。
測定方法	シリコン PIN フォトダイオード/GaAs 赤外線 LED
寸法：	高さ: 50 mm
動作温度範囲	5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.5 kg
総質量	0.575 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Explanations

CE適合宣言書