## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7320.570 CMC III センサー

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



## DK 7320.570 - CMC III センサー

CMC-TC ドアセンサー

#### **Features**

品番	DK 7320.570
仕様	ドアセンサー
製品説明	CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続 ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。セン サーを互いにバス接続することも可能です。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視しま す。
機能方法	設定は、CMC Ⅲ プロセッシングユニット、あるいは、IoT インター フェース経由でできます。 センサーは、ある領域に動きがないかを監視します。
材質	プラスチック フロント側: 光沢仕上げ エンクロージャー:テクスチャー
	ハウジング:白
同梱品	センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む 接続ケーブル、プラグ付き マウントレール固定用取り付けクリップ 取り付け部品を含む

© Rittal 2025 2

### **Features**

CANバスへの接続	
CAN/バスパの <sub>1女</sub> 例:	
インターフェース	RJ12
loT インターフェースごとの最多	32
ログイン数	
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
注記:	納期についてはお問合せ下さい
測定方法	赤外線(IR)ディテクター
寸法:	幅: 59 mm
	高さ: 102 mm
	奥行: 32 mm
動作温度範囲	5 °C45 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
1パック	1個
純質量	0.25
総質量	0.267
PCF/VE (Cradle to Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	85311095
EAN	4028177367432
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 3

# **Approvals**

Explanations

製造者宣言書 CE適合宣言書

© Rittal 2025

4