

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.630 CMC III センサー

State: 2025/07/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.630 - CMC III センサー

エンクロージャーまたはスペースの中の様々なパラメーターのモニタリング用。

Features

品番	DK 7320.630
仕様	漏水センサー
製品説明	CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	設定は、CMC III プロセッシングユニット経由でできます。 光学エレメントがボトムに向くように、センサーを取り付けます。 センサーは、光学式センサーで、ボトムに液体が漏れていないか (リーケージ) を監視します。
材質	プラスチック フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー
塗装色	エンクロージャー：RAL 7035
同梱品	センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む 接続ケーブル、プラグ付き 取り付け部品を含む

Features

CANバスへの接続	CMC III CAN バスインターフェース経由で間接的に
インターフェース	RJ12
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
測定方法	オプティカル
寸法：	幅: 85 mm 高さ: 20 mm 奥行: 18 mm
動作温度範囲	5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.09
総質量	0.095
関税率番号	85319000
EAN	4028177438590
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------