Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7320.700 ハンドル、電磁式

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7320.700 - ハンドル、電磁式 CMC III および IoT インターフェース用

ハンドル、様々なエンクロージャーシステムに統合できます。

Features

品番	DK 7320.700
 仕様	エルゴフォームSハンドル
製品説明	CMC III タイプの中枢コントロールユニットや IoT インターフェース経由の制御と監視に使用します。
メリット	暗証番号と非接触ICカードによる単独のアクセス管理とロック解除アクセス許可と遠隔解錠をネットワーク経由で管理Web インターフェース内蔵、そしてコントロールユニット経由で中央管理システムへの接続が可能タイムスタンプを使って、開扉をもれなく記録
用途	キーあるいはロッキングシステム使わない、ネットワーク経由の中央アクセス管理 デリケートなITシステムが組み込まれている独立型ネットワークラック より高いレベルの安全性が要求されるデータセンターあるいはコロケーション / ホスティング アプリケーション
塗装色	RAL 7035
同梱品	接続ケーブル(3 m)、RJ 12プラグ付き
ロックタイプ	電磁的
定格電流 最大	0.1 A
loT インターフェースごとの最多 ログイン数	16

© Rittal 2025

Features

PU コンパクト最多ログイン数	2
PU 最多ログイン数	16
Number subscribers per PDU note	最多 5個、PoE 給電の場合
動作温度範囲	5 °C40 °C
1パック	1個
純質量	0.76
総質量	0.76
関税率番号	83024110
EAN	4028177367470
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025 3