

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7402.000

# シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、貫通型

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7402.000 - シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、貫通型 19インチ取り付け面2対用

2つの架装面用、482.6 mm（19インチ）、データラック内での重い組み込み部品の支持用。

## Features

品番	DK 7402.000
製品説明	データラックに取り付ける重量機器の支持用。データラックの2つの機器取り付け面間を 350 mm の取り付けピッチで設置した時に、シャシーガイドの取り付け寸法に正確に対応します。機器取り付け面に固定するユニットテーブルを使用し、機器類を設置することもできます。固定式のユニットテーブルもあれば、引き出し式のタイプもあります。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
耐荷重	500 N、静的荷重
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック	2 個
純質量	0.864 kg
総質量	1.072 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	4.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098

# Features

---

ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
製品説明	DK Slide rail, continuous, For two 482.6 mm (19")-mounting angles (front+rear), For Data Rack

---