

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

パワーボックス、482.6 mm(19インチ)

State: 2026/06/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.035 - パワーボックス、482.6 mm(19インチ)

DIN 43 880に準拠した、サイズ1 - 3の配線組み込み機器用の奥行きを変えられるトップハットレール、最大22台の配線組み込み機器を収納可能。

Features

品番	DK 7480.035
製品説明	DIN 43 880 サイズ 1 ~ 3 の電源コンセントや回路保護スイッチなどを装備できる奥行き調節可能なトップハットレール。後方には、ケーブルクランプおよび絶縁ベース上に N バーと PE バーがそれぞれ一本ずつ取り付けられています。
塗装色	RAL 7035
同梱品	DIN 43880 準拠の電設配線部品 (サイズ 1 ~ 3) 用、奥行き調整可能 トップハットレール付きパワーボックス、背面にケーブル引き込み 用ブラシストリップ付き 空きスペースカバーを含むプラスチックカバー (UL94-V0) 44 x 接続クランプ、4 mm ² 2 x 接続クランプ、16 mm ² 2 x ブラインドカバー 12 x 接続ケーブル張力緩和用留め具 名称プレート、粘着剤付き
分割ユニット (à 18 mm) 最多	22
注記：	特注品として工場で安全ブレーカーを個々に取り付けることができます。
寸法：	幅: 482.6 mm 高さ: 132.5 mm 奥行: 155 mm
高さ単位(ユニット)	3 U

Features

1パック	1 個
純質量	2.354 kg
総質量	2.54 kg
関税率番号	85366990
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK Energy-Box, WHD: 482,6 (19")x132,5x155 mm, max. 22 pitch units