

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7480.300

## パワーボックス、482.6 mm(19インチ)

State: 2026/02/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7480.300 - パワーボックス、482.6 mm(19インチ) 引き出し式

直流および交流用コンポーネントの収納用。配線スペースへの上下からの最適なアクセスのために、部品の前面を引き出せます。

## Features

品番	DK 7480.300
製品説明	奥行き調節可能なトップハットレールに、サイズ 1 ~ 3 (DIN 43 880に準拠) の取り付け機器をスナップ式で取り付けます (コンセントやサーキットブレーカーなど)、あるいは規格に合う他のユニットの取り付けにも使用可能。ケーブルクランプブラケットは後ろ側。接続クランプ付きの配電バー 2本が絶縁ベースに取り付けてある。空きスペースカバー付きのプラスチックカバー。最大カバーエリア = 22 HP(22 x 18 mm = 396 mm)。ハウジング高さ : 3 Uハウジング奥行き : 223mm。最大引き出し寸法 : 220mm接続クランプ : クランプ 35 mm <sup>2</sup> 4個、クランプ 16 mm <sup>2</sup> 18個 (バー当たり)。
塗装色	RAL 7035
同梱品	パワーボックス、プラスチック製ブラインドカバー付き。 接続クランプ 18 x 接続クランプ、16 mm <sup>2</sup> 4 x 接続クランプ、35 mm <sup>2</sup> ストレインリリーフ 識別表示ストリップ ブラシストリップ
分割ユニット (à 18 mm) 最多	22
寸法 :	幅: 482.6 mm 奥行: 220 mm

# Features

高さ単位(ユニット)	3 U
1パック	1 個
純質量	6.1 kg
総質量	6.14 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
製品説明	DK Energy-Box, 482.6 mm (19"), Pull-out