

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7492.070

重量機器搭載用シャシーガイド

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7492.070 - 重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ

2つの架装面付きのTSネットワークエンクロージャー用、重い組み込み部品の支持用。

Features

| | |
|----------------------------------|---|
| 品番 | DK 7492.070 |
| 仕様 | 2つの19インチ取り付け面間への取り付け用。 |
| 製品説明 | きわめて重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。取り付けは、クランク型マウンティングレールに合わせてねじ止めするだけ。奥行き調整レールの追加やマウンティングレールセンターの固定部品（800 mm幅のエンクロージャーの場合）との併用で、マウンティングレールが偏った負荷で変形するのを防止します。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| Distance between mounting levels | 698 mm |
| 耐荷重 | 80 kg (静荷重) |
| 注記： | 19インチマウントフレームと組み合わせて使用することはできません。 シャシーガイドは、それぞれの19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。 L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。 |

Features

| | |
|------|------------------------|
| 耐荷領域 | 幅: 55 mm 奥行: 661 mm |
|------|------------------------|

| | |
|------|-----|
| 1パック | 2 個 |
|------|-----|

| | |
|-----|---------|
| 純質量 | 1.52 kg |
|-----|---------|

| | |
|-----|----------|
| 総質量 | 1.719 kg |
|-----|----------|

| | |
|-------|----------|
| 関税率番号 | 73269098 |
|-------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002620 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
|------------|----------|