Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7492.300

重量機器搭載用シャシーガイド

State: 2025/11/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7492.300 - 重量機器搭載用シャシーガイド TSネット ワークエンクロージャー用実装面2面タイプ

2つの架装面付きのTSネットワークエンクロージャー用、重い組み込み部品の支持用。

Features

品番	DK 7492.300
仕様	2つの19インチ取り付け面間への取り付け用。
製品説明	きわめて重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。取り付けは、クランク型マウンティングレールに合わせてねじ止めするだけ。奥行き調整レールの追加やマウンティングレールセンターの固定部品(800 mm幅のエンクロージャーの場合)との併用で、マウンティングレールが偏った負荷で変形するのを防止します。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	298 mm
耐荷重	80 kg (静荷重)
注記:	19インチマウントフレームと組み合せて使用することはできません。 シャシーガイドは、それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。 L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。

© Rittal 2025

Features

耐荷領域	幅: 55 mm 奥行: 261 mm
1パック	2個
純質量	0.588
総質量	0.694
関税率番号	73269098
EAN	4028177221680
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025