

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7493.230

レベル調整脚

State: 2025/12/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7493.230 - レベル調整脚 振動減衰タイプ

レベル調整脚、振動減衰機能付き。

## Features

品番	DK 7493.230
製品説明	ラックの振動を抑えると共に、床からの高さも調整します。製品は強化ポリアミド製のプレート、M 12ねじ（亜鉛メッキ）、球状スイング、スリップ防止プレート、絶縁プレートで構成されています。絶縁プレートは耐水性である以外にも、ミネラルオイル、ベンジン、アルカリ性／酸性液、塩分、鹼化剤、洗浄剤にも耐性があります。そのため、化学施設や研究室など専門施設での使用にも適しています。
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)	300 kg
寸法：	ねじ長さ: 50 mm
1パック	4 個
純質量	0.52
総質量	0.569
関税率番号	73181900
EAN	4028177552661
E-Number Sweden	E7239535
ECLASS 8.0	27182003