Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7501.000 バーチカルボックス

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7501.000 - バーチカルボックス

小規模ネットワーク用の、コンパクトな19インチのボックス、ウォール型ボックス、床置き式ボックスまたはデスクトップボックスとして使用可能。







Features

品番	DK 7501.000
製品説明	小規模ネットワーク用のコンパクトな 19インチボックス。
メリット	ウォール型、アンダーテーブル型、あるいはデスクトップハウジン
	グとして使用できます
	組み付け作業は三方向から可能
	ベントスロットによる自然換気
	リアパネルにはファンが取り付けられるようになっています
	ドアヒンジ位置は自由に選択可能
	19インチ 拡張コンポーネントの省スペース、側面固定、垂直型マ
	ウント
材質	—————————————————————————————————————
	透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	エンクロージャー、透視ドア付き
	サイドパネル(固定式 x 1、差し込み式 x 1)、ベントスロット付き
	トップパネルとボトムパネルにケーブル入線用ノックアウト付き
	リアパネルは差し込み式、ケーブル引き込み用のノックアウトおよ
	びファン取り付け部付き
	19インチ取り付け面、5 U、前と後水平、奥行き調整式、取り付け
	面間距離 434 ~ 489 mm
	ドア、サイドパネルおよびリアパネルに安全ロック 12321
	プラスチック脚 4個、粘着剤付き
高さ単位(ユニット)	5 U
寸法:	幅: 300 mm
	高さ: 540 mm
	奥行: 600 mm
取り付け可能高さ、コンポーネン	5 U
ト用	
 基材	鋼板製
耐荷重	250 N
UL 2416 による、エンクロー	250 N
ジャーごとの最大耐荷重 (静荷重)	
1パック	1個
純質量	16.188
総質量	17.04
PCF/VE (Cradle to Gate)	64.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098

© Rittal 2025 3

Features

ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approvals

Explanations 製造者宣言書

© Rittal 2025