

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7502.024

クイックボックス、19インチ

State: 2025/12/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7502.024 - クイックボックス、19インチ

取り外せるカバーと、482.6 mm（19インチ）の水平な架装面が付いているウォール型ボックス。透視窓から状況が確認できます。

Features

品番	DK 7502.024
仕様	透視ドア付き
製品説明	取り付けとメンテナンス時のパーフェクトなハンドリングのための取り外し可能なカバー付き、ウォール型ボックス。
材質	マウンティングブラケット付きウォールプレート：鋼板、2.0 mm エンクロージャーカバー：鋼板、1.0 mm ドア：鋼板ドアまたは鋼板フレームおよび単層安全ガラス（3 mm）付き透視ドア
表面	エンクロージャー： 静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	ウォール取り付け部：プリアセンブリー済みマウンティングブラケット、上下からのケーブル引き込み用ダストブラシ付き、ケーブルクランプレール、19インチマウンティングレール (無段階に奥行き調節可能) エンクロージャーカバー：ベントスロット付きベースおよびカバートレイ、上下にケーブルエントリー用ダストブラシ、サイドにセキュリティロック 2個、セキュリティロック(12321)付き鋼板製ドア/透視ドア。エルゴフォームSハンドルシステム付きのバージョンは、シリンダー錠（オプション）を追加装備可能。
高さ単位(ユニット)	9 U

Features

寸法：	幅: 600 mm 高さ: 495 mm 奥行: 400 mm
取り付け可能奥行	347 mm
ウォール取り付け部の奥行	488 mm
Width wall section	595 mm
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	20.847
総質量	21.944
関税率番号	94032080
EAN	4028177201187
E-Number Sweden	E7239623
ECLASS 8.0	27180208