

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7502.034

## クイックボックス、19インチ

State: 2025/12/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7502.034 - クイックボックス、19インチ

取り外せるカバーと、482.6 mm（19インチ）の水平な架装面が付いているウォール型ボックス。透視窓から状況が確認できます。

## Features

|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番         | DK 7502.034                                                                                                                                                                                                                                              |
| 仕様         | 透視ドア付き                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 製品説明       | 取り付けとメンテナンス時のパーフェクトなハンドリングのための取り外し可能なカバー付き、ウォール型ボックス。                                                                                                                                                                                                    |
| 材質         | マウンティングブラケット付きウォールプレート：鋼板、2.0 mm<br>エンクロージャーカバー：鋼板、1.0 mm<br>ドア：鋼板ドアまたは鋼板フレームおよび単層安全ガラス（3 mm）付き透視ドア                                                                                                                                                      |
| 表面         | エンクロージャー： 静電粉体塗装                                                                                                                                                                                                                                         |
| 塗装色        | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 同梱品        | ウォール取り付け部：プリアセンブリー済みマウンティングブラケット、上下からのケーブル引き込み用ダストブラシ付き、ケーブルクランプレール、19インチマウンティングレール (無段階に奥行き調節可能)<br>エンクロージャーカバー：ベントスロット付きベースおよびカバートレイ、上下にケーブルエントリー用ダストブラシ、サイドにセキュリティロック 2個、セキュリティロック(12321)付き鋼板製ドア/透視ドア。エルゴフォームSハンドルシステム付きのバージョンは、シリンダー錠（オプション）を追加装備可能。 |
| 高さ単位(ユニット) | 12 U                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Features

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 寸法： | 幅: 600 mm<br>高さ: 628 mm<br>奥行: 400 mm |
|-----|---------------------------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| 取り付け可能奥行 | 347 mm |
|----------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ウォール取り付け部の奥行 | 621 mm |
|--------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Width wall section | 595 mm |
|--------------------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| 基材 | 鋼板製 |
|----|-----|

|      |     |
|------|-----|
| 1パック | 1 個 |
|------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| 純質量 | 25.937 |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| 総質量 | 27.302 |
|-----|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| 関税率番号 | 94032080 |
|-------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177201217 |
|-----|---------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E7239627 |
|-----------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
|------------|----------|