

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7502.066

クイックボックス、19インチ

State: 2025/12/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7502.066 - クイックボックス、19インチ

取り外せるカバーと、482.6 mm（19インチ）の水平な架装面が付いているウォール型ボックス。透視窓から状況が確認できます。

Features

品番	DK 7502.066
仕様	透視ドア付き
製品説明	取り付けとメンテナンス時のパーフェクトなハンドリングのための取り外し可能なカバー付き、ウォール型ボックス。
材質	マウンティングブラケット付きウォールプレート：鋼板、2.0 mm エンクロージャーカバー：鋼板、1.0 mm ドア：鋼板ドアまたは鋼板フレームおよび単層安全ガラス（3 mm）付き透視ドア
表面	エンクロージャー： 静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	ウォール取り付け部：プリアセンブリー済みマウンティングブラケット、上下からのケーブル引き込み用ダストブラシ付き、ケーブルクランプレール、19インチマウンティングレール (無段階に奥行き調節可能) エンクロージャーカバー：ベントスロット付きベースおよびカバートレイ、上下にケーブルエントリー用ダストブラシ、サイドにセキュリティロック 2個、セキュリティロック(12321)付き鋼板製ドア/透視ドア。エルゴフォームSハンドルシステム付きのバージョンは、シリンダー錠（オプション）を追加装備可能。
高さ単位(ユニット)	21 U

Features

寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,021 mm 奥行: 600 mm
-----	---

取り付け可能奥行	547 mm
----------	--------

ウォール取り付け部の奥行	102 mm
--------------	--------

Width wall section	595 mm
--------------------	--------

基材	鋼板製
----	-----

1パック	1 個
------	-----

純質量	51.3
-----	------

総質量	54
-----	----

関税率番号	94032080
-------	----------

EAN	4028177201316
-----	---------------

E-Number Sweden	E7239644
-----------------	----------

ECLASS 8.0	27180208
------------	----------