

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7502.660

クイックボックス

State: 2025/06/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7502.660 - クイックボックス

側面に垂直に組み込んだ482.6 mm（19インチ）のコンポーネントと、取り外せるカバーによって、内部を最適利用できるウォール型ボックス。サイド透視窓から状況が確認できます。

Features

品番	DK 7502.660
仕様	垂直19インチ取り付け面付き
製品説明	19インチコンポーネントを側面から取り付けられるため、内部スペースの最適利用が可能なウォール型ボックス。サイド透視窓から状況が確認できます。
材質	マウンティングブラケット付きウォールプレート：鋼板、2.0 mm エンクロージャーカバー：エンクロージャーカバー：鋼板製(1.0 mm)、側面挿入式安全ガラス(3 mm)付き
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	ウォール取り付け部：ラックマウントコンポーネントを横方向から収容するための19インチマウンティングブラケットを取り付け済み。上下からのケーブル引き込み用にダストブラシ付き。 エンクロージャーカバー：自然温度管理のためのサイドベントスロット。エンクロージャーのロックは側面のセキュリティーロック2個により行われます
高さ単位(ユニット)	6 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 631 mm 奥行: 360 mm
取り付け可能奥行	348 mm

Features

ウォール取り付け部の奥行	621 mm
Width wall section	595 mm
基材	鋼板製
品番について	納期についてはお問合せ下さい
1パック	1 個
純質量	22.085
総質量	23.25
関税率番号	94032080
EAN	4028177304048
ECLASS 8.0	27180208