Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7507.220 フラ<u>ットボックス</u>

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7507.220 - フラットボックス

エンクロージャー (フラットパックで納入)。アクセスしやすく、ウォール型あるいはスタンド型 ハウジングとしてフレキシブルに使用可能。







Features

品番	DK 7507.220
仕様	19 インチ マウントフレーム付き
製品説明	ウォール型あるいはスタンド型ハウジングとしてフレキシブルに使 用可能。
メリット	工具不要の簡単組み立て オープンな19インチフレームシステムアクセサリー
材質	鋼板製 透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	エンクロージャー(フラットパックで納入)
	ウォール取り付け部 1個
	グランドサポート 2個
	トップパネル/グランドプレート 各2枚、ブラシストリップを介して
	のケーブル引き込みが可能なカットアウト付き
	サイドパネル 2枚、施錠可能
	透視ドア 1枚、施錠可能、安全ロック 3524 E、ドア開閉方向は選択 可能
	工具不要の接続部品付属
	すべてのハウジングパーツに対し、そのシステムに適合するアース
	を取るためのアースセットです。
	19インチマウントフレーム
高さ単位(ユニット)	21 U
寸法:	幅: 700 mm
	高さ: 1,025 mm
	奥行: 700 mm
取り付け可能高さ、コンポーネン ト用	21 U
耐荷重	最大 750 N
注記:	実装可能奥行き(最大):リアパネルまで、奥行き - 58 mm
	19インチ取り付け面が2つの場合の取り付け面間距離(最大):奥行
	き - 104 mm
	ドアの最大開角度は 210° です
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	49
総質量	51
PCF/VE (Cradle to Gate)	201.9 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 3

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177551480
E-Number Sweden	E7238408
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approvals

Explanations 製造者宣言書

© Rittal 2025