Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7507.740 レベル調整脚

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7507.740 - レベル調整脚 フラットボックス用、M10 x 20 mm

レベル調整脚、フラットボックス用

Features

品番	DK 7507.740
製品説明	ハウジングボトムに、ねじ締めします。スパナ幅 17mm、固定ねじ (トルクスねじ) 30mm。
用途	デスクトップケース 独立型ハウジング
機能方法	ハウジングボトムへのねじ締めに使用します
材質	スタンド:プラスチック
塗装色	スタンド:RAL 9005
Levelling low	30 mm
Adjustment tool	六角レンチ、サイズ(二面幅寸法) 17
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)	5,500 N
寸法:	ねじ: M10 ねじ長さ: 20 mm
レベル調整範囲	10 - 20 mm
1パック	4 個
純質量	0.128
総質量	0.131
関税率番号	73181900

© Rittal 2025

Features

EAN	4028177552678
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3