

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.740

レベル調整脚

State: 2026/05/24 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.740 - レベル調整脚 フラットボックス用、M10 x 20 mm

レベル調整脚、フラットボックス用

Features

品番	DK 7507.740
製品説明	ハウジングボトムに、ねじ締めします。スパナ幅 17mm、固定ねじ (トルクスねじ) 30mm。
用途	デスクトップケース 独立型ハウジング
機能方法	ハウジングボトムへのねじ締めを使用します
材質	スタンド：プラスチック
塗装色	スタンド：RAL 9005
Levelling low	30 mm
Adjustment tool	六角レンチ、サイズ(二面幅寸法) 17
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)	5,500 N
寸法：	ねじ: M10 ねじ長さ: 20 mm
レベル調整範囲	10 - 20 mm
1パック	4 個
純質量	0.128 kg
総質量	0.131 kg
関税率番号	39232100

Features

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK Levelling feet, For screw-fastening onto the enclosure base, M10x20 mm, For Flatbox,
