

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7541.000

長尺アースレール、垂直

State: 2026/06/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7541.000 - 長尺アースレール、垂直 VX、VX IT用

同封のアース用導体を使って、Patch-Panelのサポートブラケットを中性点方式で接地できます。アースクリップは可変で調整でき、レールの電流負荷能力は約200 Aです。

Features

品番	DK 7541.000
製品説明	ディストリビューターの 25 mmDINピッチへの取り付け、または 482.6 mm (19インチ)マウンティングレールへの取り付けが簡単です。付属のアースストラップにより、各パッチパネルのケーブルクランプブラケットを星形にアース処理することができます。アース端子位置は調節可能です。レールの電流容量は約 200 A。
同梱品	アース用レール、E-Cu 57、DIN EN 12 163、DIN EN 13 601に準拠、15 x 5 mm null アースケーブル 6 mm ² 、長さ = 500 mm 15本 取り付け部品を含む
寸法：	長さ: 545 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT TS 高さ: 800 mm
1パック	1 個
純質量	1.272 kg
総質量	1.472 kg
関税率番号	74198090
ETIM 9	EC000329

Features

ECLASS 8.0

27400605

製品説明

DK アースレール、垂直、長さ：545 mm、アースストラップ：
15x6 mm²、長さ：500 mm、導体接続クランプ：16 x 2.5~16
mm²