

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7608.510

プラスチックハウジング内のコンセントバー

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7608.510 - プラスチックハウジング内のコンセントバー

接続バー230ボルト。差し込み口を縦に配列したので、アングルプラグも含めて、無制限に使用できます。



Features

品番	DK 7608.510
製品説明	<p>シュコー型プラグ (タイプ F、CEE 7/4) 用コンセントバー(8個口)。</p> <p>コンセントバーは、エンクロージャーフレームに垂直または後側の 482.6 mm(19インチ)マウンティングレールに取り付けることができます。482.6 mm(19インチ)マウンティングレールにおいては、2 U以上のスペースが必要です。コンセントは 45°の角度で配置されているので、アングルプラグも簡単に差し込むことができます。接続ケーブルはコンセントバーの端子穴に取り付けられています。端子穴には取り外しのできるカバーと、アース線を単独に引けるように、アース用端子が付いています。</p>
材質	プラスチック

Features

同梱品	接続ケーブル 固定ねじ 歯付きワッシャー 2枚 スプリングケージナット M6、導電性 ナット
仕様	スイッチ無し
ソケット	12 x CH (タイプJ、SEV 1011)
寸法：	長さ: 793 mm
接続ケーブル長さ	2 m
接続ケーブル (タイプ)	H05VV-F3G1.5 スリーブ端子付き
定格電圧	230 V AC, 50 Hz
定格電圧	230 V AC, 50 Hz
定格電流 (最大)	10 A
取り付け方法	25 mmピッチ部品 エンクロージャーフレーム
1パック	1 個
純質量	1.6
総質量	1.8
関税率番号	85366990
EAN	4028177162709
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604