Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7641.000 ウォール型ボックスAE

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7641.000 - ウォール型ボックスAE 19インチマウン ティングレール付き、奥行き調整式

固定された19インチ架装面と、底面にケーブルを通すためのブラシストリップが付いたグランドプレートが付いた小規模ネットワーク用ウォール型ボックス。保護等級IP 55

Features

品番 製品説明 材質 表面 塗装色 同梱品	DK 7641.000 高い保護等級を備えた小規模ネットワーク用の、ウォール型ボックス。 エンクロージャー:鋼板 エンクロージャー: 静電粉体塗装 マウンティングレール、亜鉛メッキ		
材質 表面 塗装色 同梱品	ス。 エンクロージャー:鋼板 エンクロージャー: 静電粉体塗装		
表面 塗装色 同梱品	エンクロージャー: 静電粉体塗装		
塗装色 同梱品			
同梱品			
	RAL 7035		
高さ単位(ユニット)	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック ブラシストリップ付きグランドプレート、ハウジングボトムのケー ブル引き込みに使用。 マウンティングレール (19インチ)、無段階に奥行き調節可能 Cレール、リアパネルでのケーブルクランプに オプションのアースレールまたは19インチコンセントバー取り付け 用メタルブラケット		
寸法:	8 U		

© Rittal 2025

2

Features

取り付け可能奥行	310 mm		
取り付け可能高さ、コンポーネン ト用	8 U		
ドアヒンジの位置	右に、左に変更可能		
ロックの数	1		
基材	鋼板製		
保護等級、EN 60 529 に準拠	最高IP 66 (使用するグランドプレートによる)		
グランドプレート	サイズ: 5 数: 1		
1パック	1個		
純質量	17.23		
総質量	18.137		
関税率番号	94032080		
EAN	4028177147027		
E-Number Sweden	E7239953		
ECLASS 8.0	27180208		

Approvals

Approvals	TÜV	
	VDE	

© Rittal 2025