

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7643.000

ウォール型ボックスAE

State: 2026/06/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7643.000 - ウォール型ボックスAE 19インチマウン ティングレール付き、奥行き調整式

固定された19インチ架装面と、底面にケーブルを通すためのブラシストリップが付いたグラ
ンドプレートが付いた小規模ネットワーク用ウォール型ボックス。保護等級IP 55

Features

品番	DK 7643.000
製品説明	高い保護等級を備えた小規模ネットワーク用の、ウォール型ボク ス。
材質	エンクロージャー：鋼板
表面	エンクロージャー： 静電粉体塗装 マウンティングレール、亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック ブラシストリップ付きグラウンドプレート、ハウジングボトムのカ ーブル引き込みに使用。 マウンティングレール (19インチ)、無段階に奥行き調節可能 Cレール、リアパネルでのケーブルクランプに オプションのアースレールまたは19インチコンセントバー取り付 け用メタルブラケット
高さ単位(ユニット)	13 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 600 mm 奥行: 350 mm

Features

取り付け可能奥行	310 mm
取り付け可能高さ、コンポーネント用	13 U
ドアヒンジの位置	右に、左に変更可能
ロックの数	2
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠	最高IP 66 (使用するグラウンドプレートによる)
グラウンドプレート	サイズ: 5 数: 1
1パック	1 個
純質量	23.399 kg
総質量	25 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180208
製品説明	DK Wall-mounted enclosures AE, WHD:600x600x350 mm, 13 U, AE 1360

Approvals

Approvals	TÜV VDE
-----------	------------