

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000

19インチマウンティングレール

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - 19インチマウンティングレール DK PS、CS 新型ベーシックエンクロージャー用

ネットワークラックおよびサーバーラック、あるいはCS新ベーシックアウトドアエンクロージャー内に19インチコンポーネントを取り付ける際に使用します。

Features

品番	DK 7688.000
製品説明	DK PS ネットワークラックおよびサーバーラック、あるいはアウトドアエンクロージャーのCS 新型ベーシックエンクロージャー内に19インチコンポーネントを取り付ける際に使用します。アダプターレールは、25 mm ピッチで奥行き調節可能。レールの固定には、取り付け用ブラケットが別途必要です。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	固定用付属品を含む
高さ単位(ユニット)	24 U
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
適用	エンクロージャータイプ: CSベーシックエンクロージャー DK PS 高さ: = 1,200 mm
1パック	2 個
純質量	2.494 kg
総質量	2.693 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	10.3 kg CO2 eq (Cat B)

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK 482.6 mm (19") mounting angles, 24 U, For H: 1200 mm
