## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7706.135 EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2025/11/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



# DK 7706.135 - EL ウォール型ボックス、3分割型 マウンティングレールおよび19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります:密閉型グランドプレート、上下、マウンティングレール、Cレール、壁面固定ホルダー。保護等級IP 55

#### **Features**

品番	DK 7706.135
仕様	IT ウォール型ボックス マウンティングレールおよび19 インチ マウンティングレール付 き、奥行き調整式
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持 つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、 1.5 mm 透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035 透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)

© Rittal 2025

#### **Features**

同梱品	ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート (上下)、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ 用C形レール付きです。
	ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレーム
	には 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、奥行き無段階調
	整式の 19インチ マウンティングレール 2 本が付属。
	ウォールブラケット(10 mm) 4個
	デザイン透視ドア
	1 ダブルビットキー No. 5
	ロックインサート用のミニクイックハンドル
	安全ロック 3524 E
高さ単位(ユニット)	6 U
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 345 mm
	奥行: 473 mm
取り付け可能奥行	420 mm
内法	内法幅: 502 mm
	内法高さ: 282 mm
<ul><li>奥行、ヒンジ付きセンターハウジ</li><li>ング</li></ul>	316 mm
	10-
ウォール取り付け部の奥行 	135 mm
IKコード	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)	300 N
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1個
純質量	25.4

© Rittal 2025

### **Features**

総質量	26.4
関税率番号	94032080
EAN	4028177324176
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

# **Approvals**

Approvals UL + C-UL (listed)