

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.135

EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2026/04/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.135 - EL ウォール型ボックス、3分割型 マウンティングレールおよび19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります：密閉型グランドプレート、上下、マウンティングレール、Cレール、壁面固定ホルダー。保護等級IP 55

Features

| | |
|----------------|---|
| 品番 | DK 7709.135 |
| 仕様 | IT ウォール型ボックス マウンティングレールおよび19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式 |
| 製品説明 | ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。 |
| 材質 | ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー) |

Features

| | |
|--------------------|--|
| 同梱品 | <p>ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート(上下)、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きです。</p> <p>ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、奥行き無段階調整式の19インチマウンティングレール2本が付属。</p> <p>ウォールブラケット(10 mm) 4個</p> <p>デザイン透視ドア</p> <p>1 ダブルビットキー No. 5</p> <p>ロックインサート用のミニクイックハンドル</p> <p>安全ロック 3524 E</p> |
| 高さ単位(ユニット) | 9 U |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 478 mm 奥行: 473 mm |
| 取り付け可能奥行 | 420 mm |
| 内法 | 内法幅: 502 mm 内法高さ: 415 mm |
| 奥行、ヒンジ付きセンターハウジング | 316 mm |
| ウォール取り付け部の奥行 | 135 mm |
| IKコード | IK08 |
| センターハウジング耐荷重(静荷重) | 450 N |
| 基材 | 鋼板製 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 29.45 kg |

Features

| | |
|------------|---|
| 総質量 | 31 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| 製品説明 | DK Wall-mounted enclosures, 3-part, WHD: 600x478x473 mm, 9 U, With punched rails, and mounting angles, depth-variable |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|