### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7709.535 EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2025/11/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



# DK 7709.535 - EL ウォール型ボックス、3分割型 セットアップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります:密閉型グランドプレート、上、下にダストブラシ付き、マウンティングレール、Cレール、排気フィルター、アースレール、壁面固定ホルダー

#### **Features**

品番	DK 7709.535
仕様	IT ウォール型ボックス セットアップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き 調整式
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持 つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、 1.5 mm 透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035 透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)

© Rittal 2025 2

#### **Features**

同梱品	ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート (上) 、ブラ
	シストリップ付きグランドプレート (下)、垂直方向のマウンティン
	グレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きで
	す。
	ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレーム
	には 25 mm ピッチ穴、フロント側には、奥行き無段階調整式の 19
	インチ マウンティングレールが2本、さらに、左右の面にフィル
	タールーバーが付属。
	星形アース付きアースレール
	デザイン透視ドア
	1 ダブルビットキー No. 5
	強化型ウォールブラケット 10 mm
	ロックインサート用のミニクイックハンドル
	安全ロック 3524 E
高さ単位(ユニット)	9 U
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 478 mm
	奥行: 673 mm
取り付け可能奥行	620 mm
内法	内法幅: 502 mm
	内法高さ: 415 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジ	516 mm
ング	
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
IKJ-F	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷	450 N
重)	
#++	
基材	45 I/A 22

© Rittal 2025 3

#### Features

1パック	1個
純質量	36.1
総質量	38
関税率番号	94032080
EAN	4028177551015
E-Number Sweden	E7239958
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

## **Approvals**

Approvals UL + C-UL (listed)