

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.535

EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.535 - EL ウォール型ボックス、3分割型 セット アップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります：密閉型グランドプレート、上、下にダストブラシ付き、マウンティングレール、Cレール、排気フィルター、アースレール、壁面固定ホルダー

Features

品番	DK 7709.535
仕様	IT ウォール型ボックス セットアップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー)

Features

同梱品	<p>ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート(上)、ブラシストリップ付きグランドプレート(下)、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きです。</p> <p>ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには25 mm ピッチ穴、フロント側には、奥行き無段階調整式の19インチマウンティングレールが2本、さらに、左右の面にフィルターバーが付属。</p> <p>星形アース付きアースレール</p> <p>デザイン透視ドア</p> <p>1ダブルビットキー No. 5</p> <p>強化型ウォールブラケット 10 mm</p> <p>ロックインサート用のミニクイックハンドル</p> <p>安全ロック 3524 E</p>
高さ単位(ユニット)	9 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 478 mm 奥行: 673 mm
取り付け可能奥行	620 mm
内法	内法幅: 502 mm 内法高さ: 415 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジング	516 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
IKコード	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)	450 N
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)

Features

1パック	1 個
純質量	36.1 kg
総質量	38 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
製品説明	DK ウォール型キャビネット、3分割型、幅x高さx奥行 600x478x673 mm、9 U、セットアップ仕様、IP54 (上下に開口部のないグランドプレートを使用した場合)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------