Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7709.735 EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2025/11/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7709.735 - EL ウォール型ボックス、3分割型 セットアップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります:密閉型グランドプレート、上、下にダストブラシ付き、マウンティングレール、Cレール、排気フィルター、アースレール、壁面固定ホルダー

Features

品番	DK 7709.735
仕様	IT ウォール型ボックス セットアップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き 調整式
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持 つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、 1.5 mm 透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035 透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)

© Rittal 2025

Features

—————————————————————————————————————	ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート (上) 、ブラ
	シストリップ付きグランドプレート (下)、垂直方向のマウンティン
	グレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きで
	す。
	ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレーム
	には 25 mm ピッチ穴、フロント側には、奥行き無段階調整式の 19
	インチ マウンティングレールが2本、さらに、左右の面にフィル
	タールーバーが付属。
	星形アース付きアースレール
	デザイン透視ドア
	1 ダブルビットキー No. 5
	ウォールブラケット 10 mm
	ロックインサート用のミニクイックハンドル
	安全ロック 3524 E
高さ単位(ユニット)	9 U
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 478 mm
	奥行: 573 mm
取り付け可能奥行	520 mm
内法	内法幅: 502 mm
	内法高さ: 415 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジ ング	416 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
IKコード	IK08
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	450 N
	鋼板製
	IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)

© Rittal 2025

Features

1パック	1個
純質量	33.25
総質量	35
関税率番号	94032080
EAN	4028177324237
E-Number Sweden	E7239957
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)