

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7712.135

EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2026/06/27 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7712.135 - EL ウォール型ボックス、3分割型 マウンティングレールおよび19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります：密閉型グランドプレート、上下、マウンティングレール、Cレール、壁面固定ホルダー。保護等級IP 55

Features

品番	DK 7712.135
仕様	IT ウォール型ボックス マウンティングレールおよび19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー)

Features

同梱品	<p>ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート(上下)、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きです。</p> <p>ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、奥行き無段階調整式の19インチマウンティングレール2本が付属。</p> <p>ウォールブラケット(10 mm) 4個</p> <p>デザイン透視ドア</p> <p>1 ダブルビットキー No. 5</p> <p>ロックインサート用のミニクイックハンドル</p> <p>安全ロック 3524 E</p>
高さ単位(ユニット)	12 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 612 mm 奥行: 473 mm
取り付け可能奥行	420 mm
内法	内法幅: 502 mm 内法高さ: 549 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジング	316 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
IKコード	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)	600 N
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1 個
純質量	34.2 kg

Features

総質量	36 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
製品説明	DK Wall-mounted enclosures, 3-part, WHD: 600x612x473 mm, 12 U, With punched rails, and mounting angles, depth-variable

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------