

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.535

EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.535 - EL ウォール型ボックス、3分割型 セット アップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります：密閉型グランドプレート、上、下にダストブラシ付き、マウンティングレール、Cレール、排気フィルター、アースレール、壁面固定ホルダー

Features

| | |
|----------------|---|
| 品番 | DK 7721.535 |
| 仕様 | IT ウォール型ボックス セットアップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式 |
| 製品説明 | ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。 |
| 材質 | ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー) |

Features

| | |
|--------------------|--|
| 同梱品 | <p>ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート(上)、ブラシストリップ付きグランドプレート(下)、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きです。</p> <p>ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには25 mm ピッチ穴、フロント側には、奥行き無段階調整式の19インチマウンティングレールが2本、さらに、左右の面にフィルターバーが付属。</p> <p>星形アース付きアースレール</p> <p>デザイン透視ドア</p> <p>1ダブルビットキー No. 5</p> <p>強化型ウォールブラケット 10 mm</p> <p>クイックハンドル、ロックインサートおよび2点ロック用安全ロック 3524 E</p> |
| 高さ単位(ユニット) | 21 U |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 1,012 mm 奥行: 673 mm |
| 取り付け可能奥行 | 620 mm |
| 内法 | 内法幅: 502 mm 内法高さ: 949 mm |
| 奥行、ヒンジ付きセンターハウジング | 516 mm |
| ウォール取り付け部の奥行 | 135 mm |
| IKコード | IK08 |
| センターハウジング耐荷重(静荷重) | 750 N |
| 基材 | 鋼板製 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合) |

Features

| | |
|------------|--|
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 57 kg |
| 総質量 | 59 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| 製品説明 | DK ウォール型キャビネット、3分割型、幅x高さx奥行 600x1021x673 mm、21 U、セットアップ仕様、IP54 (上下に開口 部のないグランドプレートを使用した場合) |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|