


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.201

透視ドア、ベントスロット付き

State: 2026/06/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.201 - 透視ドア、ベントスロット付き TS, TS IT, VX SE 用

既存のドアと取り替えて使用します。180°ヒンジと安全ロックNo.3524 E付き回転ハンドル付き。

Features

品番	DK 7824.201
製品説明	最適な通気性を確保するための、開口率 > 78 %のパーフォレーション(通気口)付き面が両側にあります。
材質	ドア：鋼板 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	透視ドア、ベントスロット付き 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル 180°ヒンジ (4個) 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	鋼板製ドア付きの TS 連結エンクロージャーに使用できるのは、180° ヒンジ 7824.520 のみです。
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT SE 幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm
1パック	1 個
純質量	19.38 kg

Features

総質量	20.4 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	DK-TS Glazed door, WxH: 600x2000 mm, Vented
