

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.201

透視ドア、ベントスロット付き

State: 2026/02/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.201 - 透視ドア、ベントスロット付き TS, TS IT, VX SE 用

既存のドアと取り替えて使用します。180°ヒンジと安全ロックNo.3524 E付き回転ハンドル付き。

Features

| | |
|--------------|---|
| 品番 | DK 7824.201 |
| 製品説明 | 最適な通気性を確保するための、開口率 > 78 % のパーフォレーション(通気口)付き面が両側にあります。 |
| 材質 | ドア：鋼板 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | 透視ドア、ベントスロット付き 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル 180°ヒンジ (4個) 取り付け部品を含む |
| 取り付けについてのご注意 | 鋼板製ドア付きの TS 連結エンクロージャーに使用できるのは、180° ヒンジ 7824.520 のみです。 |
| 適用 | エンクロージャータイプ: TS TS IT SE 幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 19.38 kg |

Features

| | |
|------------|---|
| 総質量 | 20.4 kg |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| 製品説明 | DK-TS Glazed door, WxH: 600x2000 mm, Vented |