

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.223

鋼板ドア、通気型

State: 2025/08/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.223 - 鋼板ドア、通気型 DK-TS 用

既存のドアと取り替えて使用します。180°ヒンジと安全ロックNo.3524 E付き回転ハンドル付き。

Features

品番	DK 7824.223
製品説明	180°ヒンジと安全ロック No.3524 E 付き回転ハンドル付きです。 ロックはクイックハンドルと交換も可能です。アクティブ機器の比率が高いネットワークラックで通気を良くするために使います。通気仕様ドアの表面の通気性は > 78 % です。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
適用	エンクロージャータイプ: DK-TS 幅: 600 mm 高さ: 2,200 mm
1パック	1 個
純質量	19.285
総質量	20.3
関税率番号	94039910
EAN	4028177234215
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204