

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.282

鋼板製透視ドア、両開き 2 枚ドア

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-japanese](https://www.rittal.com/jp-japanese))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.282 - 鋼板製透視ドア、両開き 2 枚ドア TS 8用

既存のドアと取り替えて使用します。個々のドアの旋回半径が比較的短いので、個々のエンクロージャーの列の間隔を小さくすることができます。

Features

品番	DK 7824.282
製品説明	透視ドア、4点ロッドロック、安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付き。分割仕様なので連結されたラック列同士の距離を短くでき、アクセスが同時にしやすくなります。180°ヒンジが付いているのでドアは最大角度に開きます。
材質	フレーム：鋼板 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
注記：	高さ 2200 スイングフレーム45 HE と組み合わせることはできません。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
適用	エンクロージャータイプ: TS 8 幅: 800 mm 高さ: 2,200 mm
1パック	1 個
純質量	37.6 kg
総質量	37.6 kg
関税率番号	94039910

Features

ECLASS 8.0

27182204