Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

DK 7824.362 - 鋼板ドア、両開き2枚ドア、通気型 DK-TS 用

既存のドアと取り替えて使用します。個々のドアの旋回半径が比較的短いので、個々のエンクロージャーの列の間の間隔を小さくすることができます。

Features

品番	DK 7824.362
製品説明	130°ヒンジと安全ロックNo.3524付きロックシリンダー用クイック ハンドルを含むロックシステムが付いています。各ドアの開扉範囲 が狭いため、ラックの連結間隔を縮めることができます。ベントス ロット付きのタイプはドア表面全体に設けられた穴が換気を促進 し、機器の温度管理に役立ちます。通気穴付きのドア表面は、通気 性7 >78%です。
材質	鋼板製
同梱品	取り付け部品を含む
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
適用	エンクロージャータイプ: DK-TS 幅: 600 mm 高さ: 2,200 mm
1パック	1個
純質量	24.7
総質量	25.4
関税率番号	94039910
EAN	4028177302792
ETIM 9	EC000747

© Rittal 2025 2

Features

ECLASS 8.0

27182204

© Rittal 2025 3