

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.382

鋼板ドア、両開き2枚ドア、通気型

State: 2026/03/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.382 - 鋼板ドア、両開き2枚ドア、通気型 DK-TS 用

既存のドアと取り替えて使用します。個々のドアの旋回半径が比較的短いので、個々のエンクロージャーの列の間隔を小さくすることができます。

Features

品番	DK 7824.382
製品説明	130°ヒンジと安全ロックNo.3524付きロックシリンダー用クイックハンドルを含むロックシステムが付いています。各ドアの開扉範囲が狭いため、ラックの連結間隔を縮めることができます。ベントスロット付きのタイプはドア表面全体に設けられた穴が換気を促進し、機器の温度管理に役立ちます。通気穴付きのドア表面は、通気性7>78%です。
材質	鋼板製
同梱品	取り付け部品を含む
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
適用	エンクロージャータイプ: DK-TS 幅: 800 mm 高さ: 2,200 mm
1パック	1 個
ECLASS 8.0	27182204