## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7825.380 グランドプレートモジュール、ベントスロット付き

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



## DK 7825.380 - グランドプレートモジュール、ベントスロット付き TS IT、TS、SE、TX CableNet 用

グランドプレート モジュール、通気孔付き。TS、TS IT、SE 型ネットワークラックのベースフレーム部で使用します。同じ奥行きの既存のグランドプレートと交換して使用します。

## **Features**

品番	DK 7825.380
製品説明	エンクロージャーの自然換気を促す高い開口率。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	フィルターマットおよび面ファスナー(マジックテープ)を含む
注記:	TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
寸法:	奥行: 237.5 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT SE TX CableNet 幅: 800 mm
1パック	1個
純質量	1.95
総質量	2.26
PCF/VE (Cradle to Gate)	8.2 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

## **Features**

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177233348
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3