

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.380

グラウンドプレートモジュール、ベン トスロット付き

State: 2026/03/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.380 - グランドプレートモジュール、ベントスロット付き TS IT、TS、SE、TX CableNet 用

グラウンドプレート モジュール、通気孔付き。TS、TS IT、SE 型ネットワークラックのベースフレーム部で使用します。同じ奥行きの既存のグラウンドプレートと交換して使用します。

Features

品番	DK 7825.380
製品説明	エンクロージャーの自然換気を促す高い開口率。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	フィルターマットおよび面ファスナー(マジックテープ)を含む
注記：	TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグラウンドプレートモジュールの組み合わせが必要です。
寸法：	奥行: 237.5 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT SE TX CableNet 幅: 800 mm
1パック	1 個
純質量	1.95 kg
総質量	2.26 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	8.2 kg CO2 eq (Cat B)

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK グランドプレート モジュール、通気型、奥行：237.5 mm、適用エンクロージャー幅：800 mm、TS、TS IT、SE、TX ケーブルネット用、鋼板製、亜鉛めっき処理